

BOSSARD

Proven Productivity



Bossard Selection

Prodotti brillanti per soluzioni brillanti



«Collegamenti straordinariamente semplici: con le soluzioni di prodotto di Bossard Selection è possibile.»

IDEE BRILLANTI APPLICATE AGLI ELEMENTI DI COLLEGAMENTO

Bossard Selection

Bossard Selection è una selezione estremamente accurata di elementi di collegamento multifunzionali, resa unica dalla costante disponibilità e dall'esclusività di queste soluzioni di collegamento.

Multifunzionalità

Bossard Selection comprende esclusivamente elementi di collegamento che combinano molteplici funzionalità e che quindi sono particolarmente convenienti.

I vostri vantaggi:

- multifunzionalità nell'applicazione
- riduzione dell'assortimento
- assemblaggio più rapido e più sicuro
- oltre il 30% di potenziale di razionalizzazione nell'intera catena del valore di un collegamento
- tempi di attraversamento più rapidi
- tempi di montaggio ridotti
- incremento della produttività

Disponibilità in tutto il mondo

Grazie alla nostra esperienza decennale nell'approvvigionamento e nell'acquisto a livello globale di elementi di collegamento, siamo in grado di garantire che il nostro approvvigionamento internazionale soddisfa i più elevati standard in termini di qualità, affidabilità, disponibilità e sicurezza.

La nostra competenza nell'approvvigionamento, unita all'esperienza pluriennale sul mercato, ci consentono di comporre un assortimento che propone ai nostri clienti tutto ciò di cui hanno bisogno da un'unica fonte. I prodotti di Bossard Selection sono tutti disponibili a magazzino.

I vostri vantaggi:

- sicurezza di approvvigionamento
- flessibilità
- miglior pianificazione
- considerevole risparmio nei costi
- incremento della produttività

Prodotti disponibili in esclusiva da Bossard

Bossard incrementa la produttività dei propri clienti. Noi la chiamiamo "Proven Productivity" perché siamo in grado di dimostrare questa affermazione. Raggiungiamo questo obiettivo, fra le altre cose, offrendo ai nostri clienti prodotti esclusivi con vantaggi straordinari. Bossard Selection è disponibile in esclusiva da Bossard.

ECOSYN®-FIX

Sicurezza e convenienza

Resistenti alle vibrazioni e sicure contro il disserraggio: le viti ecosyn®-fix consentono di ridurre i tempi di montaggio e i costi nella gestione degli acquisti, garantendo inoltre sicurezza nelle applicazioni.

| | Codice prodotto | Marchio | Dettagli | Materiale | Superficie | Ø da/a |
|---|-----------------|-------------|--|-----------|----------------|-----------|
|  | BN 5128 | ecosyn®-fix | Viti a testa bombata con cava esalobata | 4.8 | zincato bianco | M2.5 – M6 |
|  | BN 4825 | ecosyn®-fix | Viti a testa bombata con impronta a croce Phillips forma H | 4.8 | zincato bianco | M2 – M6 |
|  | BN 5950 | ecosyn®-fix | Viti a testa esagonale con flangia | 4.8 | zincato bianco | M3 – M8 |
|  | BN 10649 | ecosyn®-fix | Viti a testa bombata con cava esalobata | INOX A2 | – | M2.5 – M6 |
|  | BN 5952 | ecosyn®-fix | Viti a testa bombata con impronta a croce Phillips forma H | INOX A2 | – | M2.5 – M6 |

Trovate una vasta gamma dei prodotti ecosyn®-fix nel nostro e-shop.

ECOSYN®-DRILL / ECOSYN®-MRX

Viti autoperforanti di elevata qualità - anche nell'acciaio inossidabile

Foratura e avvitamento in una singola operazione nelle lamiere di alluminio e di acciaio e nelle lamiere sottili di acciaio inossidabile. Sicure, rapide, multifunzionali e convenienti.

| | Codice prodotto | Marchio | Dettagli | Materiale | Superficie | Ø da/a |
|---|-----------------|---------------|--|--------------------------|----------------|---------------|
|  | BN 1878 | ecosyn®-drill | Viti autoperforanti a testa bombata forma N, con impronta a croce Phillips H | Acciaio cementato 560 HV | zincato bianco | ST2.9 – ST6.3 |
|  | BN 11904 | ecosyn®-drill | Viti autoperforanti a testa bombata - forma N, con ottagono incassato | Acciaio cementato 560 HV | zincato bianco | ST3.5 – ST4.8 |
|  | BN 1879 | ecosyn®-drill | Viti autoperforanti a testa svasata piana forma P, con impronta a croce Phillips H | Acciaio cementato 560 HV | zincato bianco | ST2.9 – ST6.3 |
|  | BN 1880 | ecosyn®-drill | Viti autoperforanti a testa esagonale forma K | Acciaio cementato 560 HV | zincato bianco | ST3.5 – ST6.3 |
|  | BN 1387 | ecosyn®-MRX | Viti autoperforanti a testa bombata con bordino ed ottagono incassato | INOX | - | ST4.2 – ST4.8 |
|  | BN 10319 | ecosyn®-MRX | Viti autoperforanti a testa esagonale con rosetta di tenuta assemblata | INOX | - | ST4.8 – ST6.3 |
|  | BN 14729 | ecosyn®-MRX | Viti autoperforanti a testa esagonale con bordino senza anello di tenuta | INOX | - | ST4.2 – ST6.3 |
|  | BN 14727 | ecosyn®-MRX | Viti autoperforanti a testa bombata con impronta a croce Pozidriv forma Z | INOX | - | ST3.5 – ST4.8 |

Tutti i prodotti ecosyn®-drill ed ecosyn®-MRX sono disponibili nell'e-shop di Bossard.

IMPRONTA ESALOBATA

Trasmissione ottimale della forza e usura ridotta

L'applicazione della coppia attraverso le superfici comporta un'usura ridotta e una maggiore produttività. Disponibili a magazzino anche nelle dimensioni più piccole.

| | Codice prodotto | Dettagli | Materiale | Superficie | Ø da/a |
|---|-----------------|--|------------|----------------|----------|
|  | BN 20005 | Viti a testa cilindrica bombata con cava esalobata, interamente filettate | 08.8 / 8.8 | zincato bianco | M2 – M8 |
|  | BN 6404 | Viti con testa a bottone e cava esalobata, interamente filettate | 08.8 / 8.8 | zincato bianco | M2 – M8 |
|  | BN 4850 | Viti a testa cilindrica bassa con cava esalobata, interamente filettate | 08.8 / 8.8 | zincato bianco | M3 – M8 |
|  | BN 20367 | Viti con testa a bottone con flangia e cava esalobata, interamente filettate | 08.8 | zincato bianco | M3 – M12 |
|  | BN 4851 | Viti a testa svasata piana con cava esalobata, interamente filettate | 08.8 / 8.8 | zincato bianco | M2 – M8 |

Trovate l'intero assortimento di viti con cava esalobata nell'e-shop di Bossard.



«Sia manualmente che automaticamente, l'impronta esalobata garantisce un processo di avvitamento ottimale.»

INNOVAZIONE

Collegamenti incredibilmente semplici

Queste soluzioni di prodotto aprono nuove prospettive nel campo della progettazione e del design. Il risultato: design snello, processi semplificati, montaggio affidabile e incremento della produttività.

| | Codice prodotto | Dettagli | Materiale | Superficie | Ø da/a |
|---|-----------------|--|--|--|--------------|
|  | BN 1206 | Viti a testa cilindrica larga estremamente ribassata con esagono incassato | ~ 010.9 | nero | M2- M10 |
|  | BN 9524 | Viti a testa cilindrica larga estremamente ribassata con cava esalobata, interamente filettate | ~ 08.8 | zincato bianco | M2- M10 |
|  | BN 20146 | Viti a testa cilindrica larga estremamente ribassata con cava esalobata, interamente filettate | INOX A2 | - | M2 - M8 |
|  | BN 1720 | Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Phillips forma H e rosetta elastica DIN 127 B preassemblata | Acciaio 4.8 Rosetta elastica: acciaio per molle | zincato bianco | M2.5 - M5 |
|  | BN 40100 | Viti a testa cilindrica bombata con impronta a croce Phillips forma H e rosetta elastica dentata -DIN 6797 A preassemblata | Acciaio 4.8 Rosetta elastica dentata: acciaio per molle | zincato bianco | M3; M3.5; M4 |
|  | BN 20218 | Viti a testa cilindrica bombata «Freedriv» con impronta a croce Pozidriv forma Z, intaglio e piastrina fermafilo preassemblata | Acciaio 5.8 | zincato bianco | M3; M3.5; M4 |
|  | BN 14551 | Viti autoformanti a testa bombata con bugne sottotesta filettatura metrica, cava esalobata ed intaglio | Acciaio cementato 450 - 550 HV | zincato bianco con strato lubrificante | M3; M4 |

Nell'e-shop di Bossard trovate un ampio assortimento di soluzioni di prodotto innovative.



«L'innovazione crea opportunità:
assemblaggio semplificato
delle apparecchiature.»



«Scoprite Bossard Selection con tutti i suoi vantaggi. Multifunzionale, semplice e flessibile. Un'esclusiva Bossard.»


Trovate maggiori informazioni su www.bossard.com/selection



SCAN ME

PROVEN PRODUCTIVITY – UNA PROMESSA AI NOSTRI CLIENTI

La strategia del successo



In base alla pluriennale cooperazione coi nostri clienti sappiamo bene ciò che si può ottenere in modo efficace e durevole nel tempo. Abbiamo saputo riconoscere ciò di cui il cliente ha bisogno onde poterlo rendere ancora più concorrenziale. Pertanto, sosteniamo i nostri clienti in tre settori strategici.

In primo luogo, quando si ricercano **soluzioni di prodotto** ottimali, in fase di valutazione e di impiego del miglior elemento di collegamento, si pensa alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del prodotto del cliente.

In secondo luogo, dal momento in cui i nostri clienti iniziano a sviluppare un prodotto, il nostro reparto di **ingegneria applicativa** offre le soluzioni più «brillanti» per affrontare tutte le sfide poste dalla tecnica del collegamento.

In terzo luogo attraverso la **Smart Factory Logistics**, il nostro metodo per ottimizzare la produzione dei clienti in modo «smart» e «lean», con sistemi di logistica intelligente e soluzioni studiate su misura.

Come promessa fatta ai nostri clienti la «Proven Productivity» comprende due elementi: il primo è che funzioni correttamente il secondo è quello di migliorare la produttività e la competitività nel tempo e in modo misurabile.

E per noi tutti, quella di essere sempre un passo avanti agli altri, è una filosofia che ci motiva giorno per giorno.

Bossard SA
Steinhauserstrasse 70
Casella Postale
CH-6301 Zugo

T +41 41 749 66 11
F +41 41 749 66 22

bossard@bossard.com
www.bossard.com

Bossard Italia S.r.l.
via Pablo Picasso, 36
IT-20025 Legnano (MI)

T +39 0331 9370 1
F +39 0331 4648 55

bossarditalia@bossard.com
www.bossard.it