

**BOSSARD**

Proven Productivity



---

## Bossard Selection

Productos inteligentes para soluciones inteligentes



«Conexión sorprendentemente fácil: las soluciones de productos Bossard Selection lo hacen posible»

## IDEAS INTELIGENTES TRASLADADAS AL ÁMBITO DE LAS CONEXIONES

# Bossard Selection

---

Bossard Selection es un variado y selecto resumen de elementos de conexión multifuncionales. La constante disponibilidad así como la exclusividad de estas soluciones de conexión hacen que esta selección sea exclusiva.

### Multifuncionalidad

Bossard Selection contiene exclusivamente elementos de conexión, que combinan varias funciones y son, por lo tanto, sumamente económicos.

¿Qué supone esto para usted?:

- Multifunciones en el uso
- Menos piezas individuales
- Procesado más rápido y seguro
- Más del 30 % de potencial de optimización en la cadena completa de conexión para cada fijación
- Menor tiempo de montaje
- Mayor productividad

### Disponibilidad internacional

Gracias a nuestra experiencia de varias décadas con suministros en todo el mundo y la compra de productos de conexión, podemos garantizar que nuestro suministro internacional cumple con los máximos estándares de calidad, fiabilidad, disponibilidad y seguridad.

Nuestra competencia en suministro, combinada con nuestra experiencia de muchos años en el mercado, nos permite disponer de un surtido que ofrece a nuestros clientes todo en la palma de la mano. Todos los productos Bossard Selection están disponibles en el almacén.

¿Qué supone esto para usted?:

- Garantía de suministro
- Flexibilidad
- Mejor planificación
- Ahorro considerable de costes
- Mayor productividad

### Solamente disponible en Bossard

Bossard aumenta la productividad de sus clientes. Nosotros a eso lo llamamos Proven Productivity, una afirmación que podemos demostrar. Logramos este objetivo, entre otros, a la vez que ofrecemos a nuestros clientes exclusivos productos con exclusiva prioridad. Bossard Selection solo está disponible en Bossard.

## ECOSYN®-FIX

# Seguridad y rentabilidad

A prueba de movimientos y vibración: los tornillos ecosyn®-fix ahorran tiempo en el montaje, reducen los costes de gestión y ofrecen seguridad en la aplicación.

	Número de pedido	Marca	Detalles	Materiales	Superficies	Ø desde/hasta
	BN 5128	ecosyn®-fix	Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada hexalobular con hueco hexalobular	4.8	cincado pasivado azul	M2.5 – M6
	BN 4825	ecosyn®-fix	Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Phillips forma H	4.8	cincado pasivado azul	M2 – M6
	BN 5950	ecosyn®-fix	Tornillos de cabeza hexagonal con valona	4.8	cincado pasivado azul	M3 – M8
	BN 10649	ecosyn®-fix	Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular	Acero inoxidable A2	–	M2.5 – M6
	BN 5952	ecosyn®-fix	Tornillos con cabeza cilíndrica redondeada con valona elástica y hueco cruciforme Phillips forma H	Acero inoxidable A2	–	M2.5 – M6

Encontrará una mayor selección de nuestros productos ecosyn®-fix en la tienda online de Bossard.

## ECOSYN®-DRILL / ECOSYN®-MRX

Tornillos de autorroscado con mayor capacidad de atornillado, también en INOX

Atornillado directo para aluminio, chapas de acero y chapas de paredes finas inoxidable en una sola operación. Seguro, rápido, multifuncional y rentable.

	Número de pedido	Marca	Detalles	Materiales	Superficies	Ø desde/hasta
	BN 1878	ecosyn®-drill	Tornillos autotaladrantes con cabeza cilíndrica redondeada forma N con hueco cruciforme Phillips forma H	Acero cementado templado 560 HV	cincado pasivado azul	ST2.9 – ST6.3
	BN 11904	ecosyn®-drill	Tornillos autotaladrantes con cabeza cilíndrica redondeada con hueco octogonal – forma N	Acero cementado templado 560 HV	cincado pasivado azul	ST3.5 – ST4.8
	BN 1879	ecosyn®-drill	Tornillos autotaladrantes con cabeza avellanada forma P con hueco cruciforme Phillips forma H	Acero cementado templado 560 HV	cincado pasivado azul	ST2.9 – ST6.3
	BN 1880	ecosyn®-drill	Tornillos autotaladrantes con cabeza hexagonal forma K	Acero cementado templado 560 HV	cincado pasivado azul	ST3.5 – ST6.3
	BN 1387	ecosyn®-MRX	Tornillos autotaladrantes con cabeza cilíndrica redondeada con valona y hueco octogonal	Acero inoxidable	–	ST4.2 – ST4.8
	BN 10319	ecosyn®-MRX	Tornillos autotaladrantes con cabeza hexagonal tipo K, con arandela de estanqueidad	Acero inoxidable	–	ST4.8 – ST6.3
	BN 14729	ecosyn®-MRX	Tornillos autotaladrantes con cabeza hexagonal tipo K, sin arandela de estanqueidad	Acero inoxidable	–	ST4.2 – ST6.3
	BN 14727	ecosyn®-MRX	Tornillos autotaladrantes con cabeza alomada forma N con hueco cruziforme Pozidriv forma Z	Acero inoxidable	–	ST3.5 – ST4.8

Todos los productos ecosyn®-drill y ecosyn®-MRX están disponibles en la tienda online de Bossard.

## HEXALOBULAR

# Excelente transmisión de fuerza y poco desgaste

Mediante la transmisión de las fuerzas impulsoras en las superficies se logra menos desgaste y una mayor productividad. También está disponible en el almacén en dimensiones más pequeñas.

	Número de pedido	Detalles	Materiales	Superficies	Ø desde/hasta
	<b>BN 20005</b>	Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco hexalobular totalmente roscados	08.8 / 8.8	cincado pasivado azul	M2 – M8
	<b>BN 6404</b>	Tornillos de cabeza abombada con hueco hexalobular totalmente roscados	08.8 / 8.8	cincado pasivado azul	M2 – M8
	<b>BN 4850</b>	Tornillos de cabeza cilíndrica baja con hueco hexalobular totalmente roscados	08.8 / 8.8	cincado pasivado azul	M3 – M8
	<b>BN 20367</b>	Tornillos de cabeza abombada con hueco hexalobular con collar, totalmente roscados	08.8	cincado pasivado azul	M3 – M12
	<b>BN 4851</b>	Tornillos de cabeza avellanada con hueco hexalobular totalmente roscados	08.8 / 8.8	cincado pasivado azul	M2 – M8

Podrá encontrar la gama completa de nuestros productos hexalobulares en la tienda online de Bossard.



«Ya sea de forma mecánica o manual, el accionamiento hexalobular garantiza un proceso de atornillado óptimo».

## INNOVACIÓN

# Conexión sorprendentemente fácil

Con estas soluciones de productos, se abrirán nuevas perspectivas en la construcción y el diseño. El resultado: un diseño más estilizado, procesos de trabajo simplificados, montaje de confianza y mayor productividad.

	Número de pedido	Detalles	Materiales	Superficies	Ø desde/hasta
	BN 1206	Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal con cabeza extremadamente baja	- 010.9	negro	M2- M10
	BN 9524	Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexalobular cabeza extremadamente baja, totalmente roscados	- 08.8	cincado pasivado azul	M2- M10
	BN 20146	Tornillos de cabeza cilíndrica extremadamente baja y hueco hexalobular, totalmente roscados	Acero inoxidable A2	-	M2 - M8
	BN 1720	Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con hueco cruciforme Phillips forma H y arandela imperdible DIN 127 B	Acero 4.8 Arandela elástica: acero muelle	cincado pasivado azul	M2.5 - M5
	BN 40100	Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco cruciforme Philips forma H y arandela imperdible dentada - DIN 6797 A	Acero 4.8 Arandela dentada: acero muelle	cincado pasivado azul	M3; M3.5; M4
	BN 20218	Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada «Freedriv» con hueco cruciforme Pozidriv y ranura Freedriv con arandela cuadrada imperdible	Acero 5.8	cincado pasivado azul	M3; M3.5; M4
	BN 14551	Tornillos autorroscantes con cabeza cilíndrica ab-ombada con nervaduras, rosca métrica, hexalobular y ranura	Acero cementado templado 450 - 550 HV	cincado pasivado azul lubricado	M3; M4

En la tienda online de Bossard encontrará una gran variedad en innovadoras soluciones de productos.



«Mediante la innovación se logra la perspectiva: montaje simplificado en el dispositivo».



«Descubra Bossard Selection con todas las ventajas. Multifuncional, sencilla y flexible. Solamente en Bossard».

Encontrará más información en:  
[www.bossard.com/selection\\_es](http://www.bossard.com/selection_es)




SCAN ME

## PROVEN PRODUCTIVITY – UNA PROMESA A NUESTROS CLIENTES

# La estrategia del éxito

---



Por nuestra colaboración de muchos años con nuestros clientes, sabemos qué es lo que funciona, de manera comprobada y sustentable. Hemos logrado identificar qué se requiere para fortalecer la competitividad de nuestros clientes. Por ello apoyamos a nuestros clientes en tres áreas estratégicas fundamentales.

Primero, en encontrar **soluciones de producto** óptimas, es decir, en la evaluación y aprovechamiento de la mejor conexión para la función que se busca en cada caso en los productos de nuestros clientes.

En segundo lugar, desde el momento en que nuestros clientes comienzan a desarrollar un nuevo producto, nuestro departamento de **ingeniería de aplicaciones** provee las "más inteligentes" soluciones para todos los posibles desafíos de la tecnología de conexión.

Y en tercer lugar, en la más esbelta **Smart Factory Logistics**, es decir, en la reducción o incluso eliminación de costos de adquisición a lo largo de toda la cadena de suministro de nuestros clientes.

Entendido como una promesa a nuestros clientes "Proven Productivity" contiene dos elementos: En primer lugar, que funciona de manera comprobada. Y en segundo lugar, que mejora sustentablemente y de manera cuantificable la productividad y competitividad de nuestros clientes.

Y para nosotros es una filosofía que nos motiva todos los días para estar siempre un paso por delante.

---

Bossard SA  
Steinhauserstrasse 70  
Apartado de correos  
CH-6301 Zug

T +41 41 749 66 11  
F +41 41 749 66 22

bossard@bossard.com  
[www.bossard.com](http://www.bossard.com)

Bossard Spain S.A.  
SC Trade Center  
08173 Sant Cugat del Vallès  
(Barcelona)

T +34 93 561 28 90

spain@bossard.com  
[www.bossard.com](http://www.bossard.com)